

Vejledning til reb

Sådan vedligeholdes rebene

- 1 Efterse reb for **snit, slitage** og **smeltede** eller **sammensmeltede fibre**, hver gang de anvendes.
- 2 **Rengør dem regelmæssigt** ved at skylle dem i koldt vand, under 30 °C, i et stort badekar. Der kan anvendes mild sæbe eller flydende vaskemiddel. Lad dem lufttørre på et køligt og tørt sted, hvor de ikke udsættes for sollys. Brug ikke opløsningsmidler, blegemidler eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af reb. Brug aldrig varme- eller centrifugefunktion i vaskemaskinen til at tørre dem.
- 3 **Mineralsk terpentin** kan anvendes på en ren klud for at **fjerne saft og harpiks** fra rebet.
- 4 Når et reb ikke er i brug, skal det opbevares i en **rebpose**. Tag kun den længde ud, du har brug for for at beskytte rebet mod at blive beskadiget af **værktøj, UV-lys** og **snavs**.
- 5 Hold rebet væk fra **skarpe genstande**.
- 6 **Fjern overskydende snoninger** før opbevaring. Læg rebet sammen eller rul det løst sammen, og opbevar det på et **mørkt, tørt sted**.
- 7 Sørg for at følge alle **producentens anbefalinger** og instruktioner, der blev leveret med rebet.

Klatrereb Dobbelt flettet

- **Stærkt, fleksibelt og godt greb**
- **Kerne og afdækning deler belastningen og skaber stærke reb**
- **Forbliver rundt under spænding**

Egenskaber:

- Klatrereb af højeste kvalitet
- 24 trådes polyester/polyamid
- Godkendt splejset øje i den ene ende
- Spoler er kun tilgængelige for forhandlere, der er certificeret til Teufelberger-splejsning
- Dobbelt flettet
- Statisk reb
- Et klatrereb, der passer perfekt til MRT-/SRS-teknikker og brug af prusik

Klatrereb 11,5 mm – et splejset øje

Statisk styrke – splejseende 1800 daN (kg)

Statisk styrke – fri længde 2400 daN (kg)

Forlængelse 2,20 %

Standard: EN 1891A, ANSI Z133

PNC	Farve	Længde
534 09 87-01		45 m
534 09 87-02		60 m
534 09 87-11		45 m
534 09 87-12		60 m

Klatrereb Kernmantle-reb

- **Sikkerhed, kernen giver størstedelen af styrken, og kappen beskytter mod slid**
- **Kappen (afdækningen) er vævet tæt for at beskytte de bærende kernetråde**
- **Parallele kernetråde, snoede og/eller flettede**

Egenskaber:

- Klatrereb af høj kvalitet
- 32 trådes polyester/polyamid
- Godkendt splejset øje i den ene ende
- Spoler er kun tilgængelige for forhandlere, der er certificeret til Teufelberger-splejsning
- Kernmantle-reb
- Statisk reb
- Et alsidigt klatrereb, der passer perfekt til MRT-/SRS-teknikker med mekanisk prusik

Klatrereb 11,8 mm – et splejset øje

Statisk styrke – splejseende 2000 daN (kg)

Statisk styrke – fri længde 3500 daN (kg)

Forlængelse 2,30 %

Standard: EN 1891A, ANSI Z133

PNC	Farve	Længde
534 09 88-01		45 m
534 09 88-02		60 m
534 09 88-11		45 m
534 09 88-12		60 m

Eftersyn af reb



Overskåret tråd

To eller flere tilstødende afskårne tråde kan påvirke styrken.



Slitage eller fnug

Afhængigt af rebet kan dette medføre problemer med udstyrskompatibilitet og reducere ydeevnen.



Smeltet eller glaseret fiber

Synligt brændt og smeltet eller et synligt skær. Kan påvirke styrken og fleksibiliteten.



Trukket tråd

Tråden kan blive trukket tilbage i rebet afhængigt af den kraft, hvormed der trækkes.



Uensartet diameter

Flade områder eller klumper og bump kan være tegn på beskadigelse eller overbelastning af kernen.



Misfarvning

Kan være indlejret snavs eller kemisk forurening. Kontrollér, om rebet er skørt eller stift.

- 1 534 09 89-01 Rigningsreb, en splejsning, 60 m 14 mm i diameter
- 2 534 09 92-01 Justerbar friktionsskåner, 2 m
- 3 534 09 97-01 Multi-slynge med ring, 1,3 m
- 4 534 09 98-01 4 m 534 09 98-02 5 m Arbejdspositionsstrop 11,5 mm i diameter
- 5 534 09 99-01 76 cm 534 09 99-02 85 cm Øje-i-øje-prusik 8 mm i diameter
- 6 534 10 18-01 Udstyrstaske 70 L
- 7 596 93 63-11 Rebkurv

